



## Gyrophare rotatif orange ou bleu à poser - 12/24 Volts

USAGE ROUTIER

H 188 x Ø 142 mm

Fixation : 3 trous Ø 6,5 mm sur 120° sur embase Ø 130 mm

Entraînement par courroie

Les modèles 12/24 Volts sont mis sous tension en 12 ou 24 Volts selon la position de la courroie.  
(Voir fiche mise en oeuvre gyro GF - 12/24 Volts)

Pour ampoule H1 12 ou 24 volts non fournie

Réf ampoule H1 12 volts 55 watts 112112 - Réf ampoule H1 24 volts 70 watts 112124

Homologué R65

Cabochoon de rechange orange Réf. GF10211

Cabochoon de rechange bleu Réf. GF10221

Semelle PVC Réf. GF10290

Référence	Couleur	Page Catalogue
GF10013	Orange	28
GF10023	Bleu	28